## 変幻自在!

色々なシチュエーションに対応できる 変化に富んだサニタリ式ハウジング!






















# 中空糸フィルター用 サニタリ式ハウジング


中空糸(膜)フィルター専用の分解洗浄性にとことんこだわった濾過ユニット。



## 従来のネジ込み継手タイプの、中空糸フィルター用ハウジングでは・・・

- ●内部の洗浄が困難で、酒残り・炭残り・洗剤カス残りなどにより、保管中のフィルター にカビや菌が繁殖する恐れがあった。 ⇒ シーズン最初の酒への異臭移りの原因に。
- ●ハウジングの1次側はネジ込み継手が多く、シール材カス・ネジ部分の汚れ・カビや菌が ハウジング内に侵入しやすかった。 ⇒ 雑菌汚染の原因に。 (菌は捕捉できても臭いは??)

### サニタリ型で改善







## 中空糸(膜)フィルターとは

が高く、膜面積を広くとれるため、非常に高い濾過能力を有して います。また耐熱性・耐薬品性にも優れています。

#### 特 長

優れた膜材ポリスルホンにより、高流量の濾過が可能。 非対称構造のポリスルホン膜により微粒子、細菌を確実に捕 捉。従来のプリーツタイプのカートリッジフィルターと比較

薬品洗浄による再生が可能。逆圧洗浄による再生が可能。 中空糸フィルター外部に樹脂製の保護カバーを有し、交換も容易。

#### 使用場面

オリ引きに

充填前の濾過に

仕込み水の処理に

選定

スッキリ綺麗なお酒には 味あるお酒の個性を残したい 0.8μm 仕込み水などの濾過には

#### で樹脂カバー部に ユアサ製 エレメントカバーを フィルター 取付けてください。 取外し式掃除口 ドレン抜き 通常圧力 O.3MPa以下(急激な圧力変動に注意の上) 推奨洗浄剤 ケイポールAD・F-5・SFクリーン 推奨フィルター ユアサメンブレン製中空糸(膜)フィルター 逆洗 適応型フィルターのみ可 ※ユアサメンブレン製の中空糸フィルターは、フィルター外周部に

サニタリ式ハウジングの構造

取外し式掃除口

液入口

(逆洗時出口)

樹脂カバ一部

液出口(逆洗時入口)

フィルター交換口

フィルター破損防止

ゴエア抜き

樹脂カバーを付属しているため、定期的なハウジング分解洗浄時に フィルター糸切れが起こりにくい構造となっております。









