



立入禁止 **STOP!** **KEEP OUT**  入ら
くた

ここから先は、通しません。STOP 

こちらの皆様は、安心してお通りください。



お問い合わせは

品質美を求めて




有限 会社 キクブランドウー
〒739-1743 広島市安佐北区倉掛二丁目15-8
TEL: (082)843-8339 FAX: (082)843-2822



バッグフィルター


バッグフィルターとは？トルコスシリーズを使用する上で、欠かせないアイテムです。名前のとおり袋形状のろ過フィルターで、液体中の大きな異物や固形物を捕捉します。メッシュは13種類からお選びいただけるので、目的に応じて様々なシーンでご利用ください。



バッグフィルターについて

平織り構造濾材の表面で、固体と液体を分離します。繊維交差部には加熱融着処理が施されているため、目開きや繊維抜けがなく、絶対ろ過精度に近い固形粒子の分離が可能です。材質は樹脂フランジと縫製部がPP製(ポリプロピレン)で、フィルター部分がナイロン製となっております。

耐熱温度：80℃(アルカリ○、酸△、アルコール○、塩素系○)



メッシュは目的に合わせて13種からお選びください。 バッグサイズ：φ100×230mm

メッシュサイズ	15μm	25μm	50μm	80μm	100μm	125μm
	150μm	200μm	250μm	300μm	400μm	600μm
						800μm

※1μm(マイクローメートル)=1000分の1mm(ミリ)



用途により、バッグは洗浄して再利用できるんです。エコですね。



トルコス-100B/100H

末端用

ホースにつないで、[固形物]・[粒度物]・[粘度液の商品内異物]をトル! コス!
シンプルな構造で、軽量・コンパクト・初期投資を抑える事が可能です。
クランプバンド仕様で、バッグフィルターの交換や洗浄も容易に行えます。

軽くて扱いやすいわね。
取る! コス! で「トルコス」よね!



トルコス-100B【低圧タイプ】



トルコス-100Bは

バッグフィルターむき出しタイプの低圧用です。脈動の少ないポンプで、水やサラサラの液体を処理する場合オススメです。

トルコス-100H【耐圧タイプ】



トルコス-100Hは

バッグ破れ防止目的としてハードカバー付属の耐圧用です。フィルターへの圧力変動はハードカバーが吸収・保護します。

ラインナップ：φ38ホース用(1.5インチ) φ25ホース用(1インチ)

お問い合わせは

品質美を求めて

KPD
KIKU PLAN DO

有限 株式会社 キクプランドゥー
〒739-1743 広島市安佐北区倉掛二丁目15-8
TEL: (082)843-8339 FAX: (082)843-2822



Wトルコス-100H

末端用

前ページでご案内のトルコス-100Hを2つ並べた、長時間ろ過を可能とした商品です。付属バルブを開閉し、トルコスの片側ずつでろ過を行い、片側で目詰まりが始まったら、反対側のバルブを開放します。目詰まり側のトルコスは**「バルブ閉→取外し→フィルター交換→取付け」**といった一連の動作により連続運転が可能です。


分解組立が容易で、ろ過を止めずに
トルコス！トルコス！で「Wトルコス」ね。



うすにごり酒、にごり酒、梅酒、
甘酒などで使えるようじゃ。
液種によってメッシュサイズの
選定が必要じゃな！



Wトルコス-100H 【連続運転タイプ】



このように専用のホースフックを使えば
タンク内での収まりが良く、トロトロの液体
でも連続運転が可能ですよ。



専用ホースフック

お問い合わせは

品質美を求めて

KPD
KIKU PLAN DO

有限 株式会社 キクブランドウー
〒739-1743 広島市安佐北区倉掛二丁目15-8
TEL: (082)843-8339 FAX: (082)843-2822



トルコス-100S

中間用

ホースや配管の中間に設置して、インラインでバッグフィルターろ過を行えるユニットです。ハウジング丸ごと分解できるヘルール式サニタリー構造は、有機物の蓄積を防ぎ衛生的です。またハウジングとキャスター架台の固定によって、バッグフィルター交換作業や水平移動を容易にします。

ユニットでありながらも、
フィルター交換が容易な事や
分解洗浄性が魅力の二台ね。



サニタリー 圧力ゲージ

エア抜き・
エア押し用バルブ

バタフライバルブ

醸造ホース用タケノコ

投入口

充填機の前で最終ゴミ取りや、
精密ろ過前の粗いゴミ取り、送液
ポンプ直後に設置して配管内への
異物侵入対策などにも使えますね。



あらゆるパーツが
分解可能なので、
固形物の含まれた
液体の使用後も
安心して洗浄が
できるんじや！



トルコス-100S 【サニタリーハウジングタイプ】



バタフライバルブ

ろ過残渣排出口

醸造ホース用タケノコ

SUS製 架台

ストッパー付キャスター

WTトルコス同様に2連、3連など
特注仕様も承ります。

総重量 約27.4kg

全高: 880mmH
架台サイズ: 380mm角


お問い合わせは

分解時 品質美を求めて

KPD
KIKU PLAN DO

有限 株式会社 キクプランドゥー
〒739-1743 広島市安佐北区倉掛二丁目15-8
TEL: (082)843-8339 FAX: (082)843-2822

トルコスに使えるバッグフィルターは13種類



1 μ m(ミクロン、マイクロメートル)とは
1000分の1mmなので、ミリに直すと
0.015mm~0.8mmまでのラインナップ
ということじゃの。

メッシュサイズ

粗

800 μ m

600 μ m

400 μ m

300 μ m

250 μ m

200 μ m

150 μ m

125 μ m

100 μ m

80 μ m

50 μ m

25 μ m

15 μ m

細

液中に含まれる大きな異物のみを取り除きながら、素材感を残する過方法です。

近年の消費者ニーズの多様化により、多少のつぶつぶ感を残したり、繊維を味わってもらおうような

新たな取組みが増えています。こういった商品の異物混入対策の二助になれば幸いです。

多少の固形物が残る
甘酒・にごり酒

トロトロになった
甘酒・にごり酒・果実液

梅酒、リキュール、
醤油、圧搾後の粗ろ過

うすにごり酒
(小さなオリ)

水や酒の充填前ろ過、
井戸水の砂取り

どのようなシーンでご利用頂けるか
イメージしてもらうきっかけに
なれば良いのですが。

参考でメッシュとミクロンの
概算換算表をご案内致します。

20メッシュ	約 800 μ m
50メッシュ	約 300 μ m
100メッシュ	約 150 μ m
150メッシュ	約 100 μ m
300メッシュ	約 50 μ m
600メッシュ	約 25 μ m
1000メッシュ	約 15 μ m

今お使いのフィルターとの
換算にご利用ください。

よくお問い合わせを頂くのが、オリに対する処理で、
15 μ mでは、小さなオリは通過する為、オリ引き目的
には使えませんでした。大きなオリやゴミ、髪などを
あらかじめ取る目的として活躍できるようです。

